

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se martilla o se instala desde el piso con la herramienta VAFT

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Material: Acero; Spring Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Zona | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CAT64HPAF14 | 181144 | 100mm | 9987mm ² | 330 | 220 | 140 |
| CAT21HPAF14 | 181248 | 33.3mm | 1174mm ² | 50 | 40 | 25 |
| CAT32HPAF14 | 181142 | 50mm | 2561mm ² | 90 | 60 | 35 |
| CAT16HPAF14 | 181141 | 25mm | 690mm ² | 20 | 15 | 10 |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| CAT64HPAF14 | 181144 | 1.5 – 6mm | 270N |
| CAT21HPAF14 | 181248 | 1.5 – 6mm | 270N |
| CAT32HPAF14 | 181142 | 1.5 – 6mm | 270N |
| CAT16HPAF14 | 181141 | 1.5 – 6mm | 270N |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.