

Control PDU

Data Solutions



La salida de regleta conmutada y el monitor ambiental proporcionan energía, salida conmutada y monitoreo ambiental para un acceso rápido a corriente, voltios, energía y kilovatios hora. Permite a los usuarios desactivar de forma remota salidas específicas para neutralizar o reiniciar el equipo con problemas y evitar el tiempo de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD local, incluye puerto para pantalla remota opcional.

Proporciona monitoreo ambiental con dos RJ12 puertos para sensores opcionales plug-and-play (se venden por separado).

Conectividad Ethernet

Cable de alimentación de 10 pies con 5-15P

19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
DPC1N119820	17311	432mm	216mm	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Tensión CA	Clasificación de carga eléctrica	Número de tomas de corriente	Tipo de toma de corriente
DPC1N119820	17311	1.52mm	120V	20A	8	NEMA 5-15R.

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Código de color
DPC1N119820	17311	RAL 9005

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE