

Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo

Data Solutions



Los gabinetes tienen paneles traseros bien atornillados al marco para tener el máximo contacto con la junta.

CARACTERÍSTICAS

Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral

Panel trasero sin kit de puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-122	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-124	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-386	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-545		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-546		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-547		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-548		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-549		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-550		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-551		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-552		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-553		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-554		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-555		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP
21630-556		Polvo recubierto	Panel trasero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.