

# Terminal de 2 orificios con compensación



## CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia

Cobre de grado electrolítico

Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo     | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A       |
|--------------------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| B103AAOL003        | No-NEMA® | 14.29 mm   | 95.25mm      | 12.7 mm     | 1.59 mm     | 15.9 mm |
| B102CEOL           | NEMA®    | 15.88 mm   | 114.3mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 15.9 mm |
| B102CEOL001        | NEMA®    | 15.88 mm   | 114.3mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 15.9 mm |
| B102QQOL           | NEMA®    | 15.87 mm   | 114mm        | 25.4 mm     | 3.17 mm     | 15.8 mm |
| B103CEOL003        | No-NEMA® | 15.88 mm   | 87.12mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 11.1 mm |

| Número de catálogo | Tipo     | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | A       |
|--------------------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| PBB102CEOL         | NEMA®    | 16 mm      | 114.3mm      | 25.4 mm     | 3.18 mm     | 15.9 mm |
| B102DEOL           | NEMA®    | 17.53 mm   | 114.3mm      | 25.4 mm     | 4.76 mm     | 15.9 mm |
| B103DEOL           | No-NEMA® | 27.05 mm   | 114.3mm      | 25.4 mm     | 4.76 mm     | 15.9 mm |
| B102EEOL           | NEMA®    | 19.05 mm   | 120.65mm     | 25.4 mm     | 6.35 mm     | 15.9 mm |
| B102EFOL           | NEMA®    | 19.05 mm   | 120.65mm     | 31.75 mm    | 6.35 mm     | 15.9 mm |
| B102EGOL           | NEMA®    | 19.05 mm   | 120.65mm     | 38.1 mm     | 6.35 mm     | 15.9 mm |
| B102EHOL           | NEMA®    | 19.05 mm   | 127mm        | 50.8 mm     | 6.35 mm     | 15.9 mm |
| B103EEOL003        | No-NEMA® | 19.05 mm   | 51.59mm      | 25.4 mm     | 6.35 mm     | 11.1 mm |
| B103EGOL001        | No-NEMA® | 19.05 mm   | 92.08mm      | 38.1 mm     | 6.35 mm     | 11.1 mm |
| B102GGOL           | NEMA®    | 31.75 mm   | 149.23mm     | 38.1 mm     | 9.53 mm     | 15.9 mm |
| B102GHOL           | NEMA®    | 31.75 mm   | 149.23mm     | 50.8 mm     | 9.53 mm     | 15.9 mm |
| B102JHOL           | NEMA®    | 34.93 mm   | 149.23mm     | 50.8 mm     | 12.7 mm     | 15.9 mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | B        | C        | D        | Tamaño de taladro (HS) | Ángulo (a) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------|----------------------------------|
| B103AAOL003        | 25.4 mm  | 57.15 mm | 22.23 mm | 6.35 mm                | 45 °       | 20.16mm <sup>2</sup>             |
| B102CEOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 22.23 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B102CEOL001        | 44.45 mm | 76.2 mm  | 22.23 mm | 7.94 mm                | 45 °       | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B102QQOL           | 44.5 mm  | 76 mm    | 25.4 mm  | 14.2 mm                | 45 °       | 81mm <sup>2</sup>                |

| Número de catálogo | B        | C        | D        | Tamaño de taladro (HS) | Ángulo (a) | Tamaño del conductor equivalente |
|--------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------|----------------------------------|
| B103CEOL003        | 25.4 mm  | 49.02 mm | 22.23 mm | 11.11 mm               | 45 °       | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| PBB102CEOL         | 44.45 mm | 76.2 mm  | 22.23 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 80.63mm <sup>2</sup>             |
| B102DEOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 22.23 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 120.94mm <sup>2</sup>            |
| B103DEOL           | 25.4 mm  | 49.02 mm | 22.23 mm | 11.11 mm               | 45 °       | 120.94mm <sup>2</sup>            |
| B102EEOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 26.92 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 161.26mm <sup>2</sup>            |
| B102EFOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 26.92 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 201.57mm <sup>2</sup>            |
| B102EGOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 26.92 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 242mm <sup>2</sup>               |
| B102EHOL           | 44.45 mm | 76.2 mm  | 31.75 mm | 14.29 mm               | 45 °       | 322.51mm <sup>2</sup>            |
| B103EEOL003        | 25.4 mm  | 51.59 mm | 26.92 mm | 11.11 mm               | 45 °       | 161.26mm <sup>2</sup>            |
| B103EGOL001        | 25.4 mm  | 50.8 mm  | 25.4 mm  | 11.11 mm               | 45 °       | 241.89mm <sup>2</sup>            |
| B102GGOL           | 44.45 mm | 82.55 mm | 38.1 mm  | 14.29 mm               | 45 °       | 362.83mm <sup>2</sup>            |
| B102GHOL           | 44.45 mm | 82.55 mm | 38.1 mm  | 14.29 mm               | 45 °       | 483.77mm <sup>2</sup>            |
| B102JHOL           | 44.45 mm | 82.55 mm | 50.8 mm  | 14.29 mm               | 45 °       | 645.03mm <sup>2</sup>            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para los tamaños que no se encuentren en la lista, contáctenos.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE