


Cable a alma de raíl, par de moldes, Alimentación



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Se vende por pares

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Estilo de terminal de conexión: W

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
PBWX201	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	35 mm ² Ropelay	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² Concéntrico	8.89mm	T20
PBWX3	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBW2C	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1/0 Concéntrico	9.47mm	T20
PBW2G	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Concéntrico	10.62mm	T20

Número de catálogo	Tipo de carril	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
PBW2E	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBW2J	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWX5	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	95 mm ² Ropelay	12.83mm	T20
PBW2Q	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Concéntrico	13.41mm	T20
PBW9F	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	19/#9 Copperweld	14.53mm	T20
PBW2S	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBXLWX5	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWX7	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	150 mm ² Ropelay	16mm	T20
PBWS7	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	4/0 Compuesto	16.66mm	T20
PBW3D	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	350 kcmil Concéntrico	17.3mm	T20
PBWX8	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBW2W	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W135	135 lb Belén	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W20AS	20 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W40AS	40 lb ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW3B	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBW3S	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20
PBW3SZU160	ZU160 Rail	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.