

Ensamblaje de marco de soldadora de molde T6 de unión de juntas, de señal



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de marco de soldadora de repuesto para soldadoras de unión de junta T6

Incluye el marco con tapa de molde, mango de molde, limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBXST6AX		Graphite, Steel, Termoplástico	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Termoplástico	XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Termoplástico	W	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE