

Rueda de esmerilado para esmeriladora de raíles portátil, centro deprimido



CARACTERÍSTICAS

Centro deprimido, diseñado para uso en un ángulo recto

Se utiliza con esmeriladora de raíles portátil SBG100 a baterías

Hecho de una mezcla de granos de alto rendimiento en un diseño único de unión y rueda

Diseñado para no dejar materiales de resina en el rail después de utilizarlo

Diseñado para ser utilizado con Cadweld de nVent ERICO

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Diámetro	Espesor
SBG20046	Circonio reforzado resinoide-bonded	114.3 mm	2.54 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.