

Kit de enlace de juntas de raíl, señal, estilo lengüeta



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tipo de carril	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor
SB20104		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	3/16" Bondstrand
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	3/16" Bondstrand
SB20108W2		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	Sí	3/16" Bondstrand

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tipo de carril	Discos de esmerilado incluidos	Tamaño del conductor
SB20112		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Head-Free Rail	No	3/16" Bondstrand
SB20116		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Head-Free Rail	No	3/16" Bondstrand
SB20128		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Head-Free Rail	No	3/16" Bondstrand
SB20128W2		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Head-Free Rail	Sí	3/16" Bondstrand
SB20136		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	3/16" Bondstrand
SBTBHH47		Copper, Acero	Pregalvanized, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	0,302" de diámetro
SB20118		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	5/16" Bondstrand
SB20118W2		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	Sí	5/16" Bondstrand
SB20175		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	No	5/16" Bondstrand
SB20175HF		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	Head-Free Rail	No	5/16" Bondstrand
SB20175W2		Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	Sí	5/16" Bondstrand

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SB20104		165.1mm	115.9 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20108	715411	247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20108W2		247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20112		165.1mm	115.9 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20116		247.65mm	292.1 mm	19.1 mm	4.8 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud de unión	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SB20128		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20128W2		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20136		190.5mm	144.5 mm	19.1 mm	4.8 mm
SBTBHH47		177.8mm	133.4 mm	25.4 mm	7.67 mm
SB20118		247.65mm	235 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20118W2		247.65mm	235 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175HF		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm
SB20175W2		177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (100) uniones, (200) material de soldadura de aleación F80, (2) moldes de reemplazo, (1) chispero encendedor, (1) limpiador de moldes y (5) ruedas de esmerilado (si corresponde).

Los kits que tienen ruedas esmeriladoras incluyen ruedas de alto rendimiento (5), de 4,5" (114 mm) de diámetro (mandril de 7/8"), ruedas con centro deprimido tipo 27 (número de pieza SBG20046) para usar con esmeriladoras en ángulo.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE