


Kit de enlace de puente de raíl, señal, estilo lengüeta



CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBJ3312	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	304.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3316	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	406.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3318	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	457.2 mm	20.64 mm	4.8 mm


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBJ3324	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	609.6 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3332	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	812.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3336	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	914.4 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3338	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	965.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3342	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1066.8 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3348	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3360	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1524 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ338	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	203.2 mm	20.64 mm	4.8 mm
SBTBJ3412	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	304.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3424	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	609.6 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3430	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	762 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3432	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	812.8 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3436	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	914.4 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3438	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	965.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3448	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJ3624	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	609.6 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3636	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	914.4 mm	38.1 mm	4.8 mm
SBTBJ3642	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1066.8 mm	38.5 mm	4.8 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBJ3648	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	38.5 mm	4.8 mm
SBTBJU418	Cadmium Bronze, Cobre	Estañado	3/16" Bondstrand	457.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJU428	Cadmium Bronze, Cobre	Estañado	3/16" Bondstrand	711.2 mm	26.9 mm	4.8 mm
SBTBJS448	Cadmium Bronze, Copper, Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)	Bare, Estañado	1/4" Bondstrand	1219.2 mm	25.4 mm	6.4 mm
SBTBJ5430	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	5/16" Bondstrand	762 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5448	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	5/16" Bondstrand	1219.2 mm	25.4 mm	7.9 mm
SBTBJ5460	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	5/16" Bondstrand	1524 mm	25.4 mm	7.9 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los kits incluyen: (25) bonds and (50) F80 alloy welding material.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.