

Enlace de puente de raíl, señal, estilo lengüeta



CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración


ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: Pestaña

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
SBTBJ3448B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1219.2 mm	25.4 mm	4.8 mm
SBTBJ3416B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	406.4 mm	25.4 mm	4.8 mm
SBTBJ5472B	Cadmium Bronze, Cobre	Bare, Estañado	3/16" Bondstrand	1828.8 mm	25.4 mm	7.9 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE