



Mordaza de puesta a tierra de varilla corrugada, para servicios pesados



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Brinda dos puntos de conexión a electrodos cubiertos de concreto (varilla corrugada) para estados en los que lo solicite la autoridad que tenga jurisdicción

Cumple con el requerimiento de la norma 2005 NEC® para unión con varilla corrugada en el sistema de puesta a tierra

Apto para aplicaciones de enterramiento directo

Está hecho de una aleación de bronce de alta resistencia

Fácil instalación

ESPECIFICACIONES


Material: Bronce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Certificaciones
--------------------	--------------------	----------------------	---	---	----------------------------	-----------------

RC70	710325	#8 Sólido - 2/0 varados, 10 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	8 - 18 mm	#3 - #6	10M - 20M.	UL
RC100	710335	#8 Sólido - 4/0 varados, 10 mm² Stranded - 100 mm² Stranded	18 - 36 mm	#6 - #11	20M - 35M.	UL, cUL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE