


# Conductor de cinta



## CARACTERÍSTICAS

Impedancia más baja que la de un conductor circular de tamaño equivalente

Se utiliza para conductores de bajada del sistema de protección contra rayos o aplicaciones de conexión a tierra

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
A811A26F50		Cobre	Desnudo	50.8 mm	0.4 mm	15.2m
A811A26F500		Cobre	Desnudo	50.8 mm	0.4 mm	152.4m
A811A26W4F500		Cobre	Desnudo	101.6 mm	0.4 mm	152.4m
TCEC30230	197650	Cobre	Desnudo	30 mm	2 mm	30m
A811C20F100		Cobre	Desnudo	76.2 mm	0.8 mm	30.5m
A811C20F20		Cobre	Desnudo	76.2 mm	0.8 mm	6.1m
TCHGSP3530		Acero	Caliente-inmersión galvanizada	35 mm	3 mm	30m

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)
TCHSSP3530		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	35 mm	3 mm	30m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
A811A26F50		0.23 kg
A811A26F500		0.23 kg
A811A26W4F500		0.34 kg
TCEC30230	197650	0.53 kg
A811C20F100		0.61 kg
A811C20F20		0.61 kg
TCHGSP3530		0.82 kg
TCHSSP3530		1.6 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay longitudes cortadas a pedido (CTO) disponibles por un coste adicional.

El peso de la unidad es por metro (3,28').

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE