

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamble para montaje en poste



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se monta sobre el poste del puente de hielo Cédula 40 estándar (diámetro externo nominal de 3,5" o 88,9 mm) y proporciona una ruta al anillo de conexión a tierra soterrado mediante una conexión al poste

Este ensamble elimina la necesidad de una barra colectora de cobre sólido y un cable descendente

La conexión con el anillo de conexión a tierra se oculta por debajo del nivel del suelo

Acepta las terminaciones de conexión a tierra para telecomunicaciones estándar (no se incluyen las terminaciones)

Incluye 14 espaciadores estándar (TDSGAS) y 2 espaciadores de montaje en poste (TDSGAP)

El poste no se incluye en el ensamble


ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Espesor del separador	Longitud (L)	A	Tamaño de rosca (TS)
--------------------	----------	---------	-----------------------	--------------	---	----------------------

TDSGAPA14	Copper, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Estañado	6.4mm	266mm	25.4 mm	3/8" UNC
-----------	---	----------	-------	-------	---------	----------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE