

# Perfil asimétrico DRG



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con las normas EN 60715 y 50035 y DIN 46277

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero



Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | A    |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------|
| DRG2M              | 558000             | 32 mm      | 15 mm       | 2000mm       | 1.5 mm      | 9 mm |
| DRG3M              | 558010             | 32 mm      | 15 mm       | 3000mm       | 1.5 mm      | 9 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| DRG2M              | 558000             | 1.4 kg          |
| DRG3M              | 558010             | 2.1 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE