

# Mordaza espaciadora FS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Brinda soporte para la nVent ERIFLEX Flexibar y los conductores trenzados aislados sin dañar el aislamiento

Asegura el espaciamiento correcto para un óptimo enfriamiento

Admite hasta cuatro conductores en paralelo

Fácil instalación

Los espaciadores están libres de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Grado de inflamabilidad:** UL® 94HB

**Temperatura de funcionamiento:** -40 to 130 °C

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material            | Ancho del conductor | Altura (H) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|
| FS40-63            | 553570             | Acero,<br>Polyamide | 40 - 63 mm          | 95 mm      | 166mm        | 8.5 mm                 |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material            | Ancho del conductor | Altura (H) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|
| FS80-100           | 553580             | Acero,<br>Polyamide | 80 - 100 mm         | 140 mm     | 224mm        | 8.5 mm                 |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A      | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------|
| FS40-63            | 553570             | 150 mm | 0.1 kg          |
| FS80-100           | 553580             | 200 mm | 0.25 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**