

Centro de trabajo manual MFWC nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mesa modular con amplia superficie de trabajo y almacenamiento para herramientas manuales nVent ERIFLEX Flexibar

Las herramientas pueden sujetarse directamente a partes intercambiables lo que permite el traslado rápido de las herramientas de un nivel a otro

Las bases de madera contrachapada revestidas de baquelita antideslizantes encajan en su lugar con las perillas incluidas

Incluye herramienta de plegado y dobladora pequeña nVent ERIFLEX Flexibar

El raíl, las ruedas direccionales con bloqueo y los mangos incorporados del montacargas permiten una fácil movilidad

Mango incorporado extensible para adaptarse a piezas largas de nVent ERIFLEX Flexibar

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Altura (H)	Longitud	Anchura (W)	A
MFWC	558940	Acero, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Peso por unidad
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE