

Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad

Reforzado mecánicamente

Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección

Se instala fácil y rápidamente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Anchura de embarrado:	50 - 80 mm
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	1000;1500
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Corriente nominal de aplicación típica	De conformidad con	Grosor de embarrado	Embarrados por fase
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Poliamida reforzada con fibra de vidrio	500 - 1200 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	6.35 mm	1
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Poliamida reforzada con fibra de vidrio	500 - 1600 A	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	10 mm	1


Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	C	D
RCBS1-6TN	552050	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm
RCBS1-10TN	552070	338 - 390 mm	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	X
RCBS1-6TN	552050	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	6.5 x 23 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE