


Soporte de barra colectora universal con circuito neutro



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema de fijación universal

Se instala fácil y rápidamente

Construcción extremadamente robusta

Brazos ajustables para la facilidad de montaje

Aislantes libres de halógenos

ESPECIFICACIONES

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	1000;1500
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	De conformidad con	Corriente nominal de aplicación típica	Embarrados por fase	Anchura de embarrado
--------------------	--------------------	----------	--------------------	--	---------------------	----------------------

UBS1-5TN	551000	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1	30 - 125 mm
UBS4-5TN	551010	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS1-10TN	551060	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1	30 - 120 mm
UBS2-10TN	551070	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm
UBS3-10TN	551090	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Grosor de embarrado	Anchura (W)	A	B	C
UBS1-5TN	551000	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS4-5TN	551010	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS1-10TN	551060	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS2-10TN	551070	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS3-10TN	551090	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	D
UBS1-5TN	551000	70 mm

Número de catálogo	Número de artículo	D
UBS4-5TN	551010	110 mm
UBS1-10TN	551060	70 mm
UBS2-10TN	551070	110 mm
UBS3-10TN	551090	110 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE