


CFFW Tapered Screw-In Plug for A2 Couplers



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Altura (H)
EL28CFFW	28 mm	#9	30M	75 mm	50 mm	18 mm
EL25CFFW	25 mm	#8	25M	75 mm	46 mm	18 mm
EL22CFFW	22 mm	#7		75 mm	43 mm	18 mm
EL32CFFW	32 mm	#10		95 mm	54 mm	18 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor (T)	Color
--------------------	-------------	-------

EL28CFFW	3 mm	Negro
EL25CFFW	3 mm	Rojo
EL22CFFW	3 mm	Azul
EL32CFFW	3 mm	Amarillo

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE