

End Alignment Fitting



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

CARACTERÍSTICAS

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Altura (H)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
RBM2974100U	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	36 mm
RBM2974125X	20 mm	#6	20M	64 mm	70 mm	39 mm
RBM2870100A	22 mm	#7		64 mm	70 mm	42 mm
RBM2886112C	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	49 mm
RBM2886150D	25 mm	#8	25M	64 mm	70 mm	55 mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Altura (H)	Diámetro 1(Ø1)	Diámetro 2(Ø2)
RBM2748100D	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	55 mm
RBM275075E	32 mm	#10		64 mm	70 mm	58 mm
RBM2767100E	28 mm	#9	30M	64 mm	70 mm	58 mm
RBM266785F	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	76 mm	65 mm
RBM2669100H	43 mm	#14	45 MILLONES	64 mm	86 mm	74 mm
RBM2669125J	43 mm	#14	45 MILLONES	64 mm	86 mm	77 mm
RBM266975G	43 mm	#14	45 MILLONES	64 mm	86 mm	76 mm
RBM2671100M	57 mm	#18	55 MILLONES	64 mm	111 mm	96 mm
RBM2671125N	57 mm	#18	55 MILLONES	64 mm	111 mm	99 mm
RBM267150K	57 mm	#18	55 MILLONES	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267156K	57 mm	#18	55 MILLONES	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267885K	43 mm	#14	45 MILLONES	64 mm	102 mm	87 mm
RBM2687126G	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	86 mm	71 mm
RBM2750125F	32 mm	#10		64 mm	76 mm	65 mm
RBM2759K	36 mm	#11	35 MILLONES	64 mm	102 mm	87 mm


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE