

19" Pusher Fan, 2 U, Axial

Power Utilities

Fan tray with integrated pusher fan.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

Integrated air deflector prevents heat buildup in the assemblies mounted below

Can be adapted to subracks

Optionally with additional rear fan, 2 U, for active cooling of assemblies beneath the pusher fan

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC
10713-534	230 V min	
10713-518	230 V min	

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC
10713-526	230 V min	
10713-536	115 V min	
10713-520	115 V min	
10713-537		24 V min
10713-529		24 V min
19713-540		

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order mains cable separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE