

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, Front Handle

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)

Supplied as space-saving flat-pack

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version with front handles

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24567-161	3 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	Acero inoxidable
24567-162	3 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Acero inoxidable
24567-163	3 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acero inoxidable
24567-164	3 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acero inoxidable
24567-461	6 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	Acero inoxidable
24567-462	6 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Acero inoxidable
24567-463	6 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acero inoxidable
24567-464	6 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acero inoxidable

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24567-161	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-162	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-163	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-164	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-461	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-462	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24567-463	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24567-464	5 g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Carga estática	Certificaciones
24567-161	84 HP	15 kgf	RoHS
24567-162	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-163	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-164	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-461	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-462	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-463	84 HP	15 kgf	RoHS, DB
24567-464	84 HP	15 kgf	RoHS, DB

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.