

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding

Power Utilities

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version without front handles

Supplied as space-saving flat-pack

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-161	3 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	Textile
24563-162	3 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Textile
24563-163	3 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-164	3 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile
24563-461	6 U	175 mm	1	Plano trasero	160 mm	Textile
24563-462	6 U	235 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm	Textile
24563-463	6 U	295 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textile
24563-464	6 U	355 mm	1	Plano trasero	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Textile

Table 2/3

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24563-161	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-162	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-163	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-164	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-461	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-462	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis
24563-463	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Tipo de producto
24563-464	5 g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	No	Subrack/chasis

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Carga estática
24563-161	84 HP	15 kgf
24563-162	84 HP	15 kgf
24563-163	84 HP	15 kgf
24563-164	84 HP	15 kgf
24563-461	84 HP	15 kgf
24563-462	84 HP	15 kgf
24563-463	84 HP	15 kgf
24563-464	84 HP	15 kgf

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.