


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Power Utilities



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con
--------------------	----------------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

30118-341	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-342	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-344	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-346	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	Atornillado delantero	Anodizado	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 2/3

Número de catálogo	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto	Altura del rack	Ancho del rack
30118-341	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-342	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-343	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-344	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-345	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-346	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP
30118-347	No	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U	4 HP

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Anchura
--------------------	------	---------

30118-341	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-342	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-343	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-344	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-345	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-346	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-347	Panel frontal sin mango	20 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.