

Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel

Power Utilities



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

With glass door (smoke grey) and rear panel

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Material de revestimiento	Anchura
--------------------	-----------------	--------------------	--------	------------------------------	---------------------------	---------

15230-019	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-019	12 U	Gris negro	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-020	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-020	16 U	Gris negro	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-021	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-021	20 U	Gris negro	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-022	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-023	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-022	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-023	38 U	Gris negro	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-024	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-025	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-024	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-025	43 U	Gris negro	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	De conformidad con	Material del bastidor
15230-019	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-019	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-020	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio

Número de catálogo	Color de revestimiento	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Deconformidad con	Material del bastidor
16230-020	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-021	Gris negro	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-021	Gris claro	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-022	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-023	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-022	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-023	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-024	Gris negro	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-025	Gris negro	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-024	Gris claro	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-025	Gris claro	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60529, IEC 60297-3-100	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección
15230-019	Gabinete	IP20
16230-019	Gabinete	IP20
15230-020	Gabinete	IP20
16230-020	Gabinete	IP20
15230-021	Gabinete	IP20

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección
16230-021	Gabinete	IP20
15230-022	Gabinete	IP20
15230-023	Gabinete	IP20
16230-022	Gabinete	IP20
16230-023	Gabinete	IP20
15230-024	Gabinete	IP20
15230-025	Gabinete	IP20
16230-024	Gabinete	IP20
16230-025	Gabinete	IP20

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE