


Novastar Side Panel for Slim-Line

Power Utilities



Steel Side Panels for Slim.Line aluminum frame with quick fastener for easy mounting and installation. Schroff delivers cladding parts with grounding cable installed and tested

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Side panel with quarter-turn fastener, includes grounding

St, 1 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-070	6 U	357 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-120	6 U	357 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-070	6 U	357 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-120	6 U	357 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-071	9 U	490 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-121	9 U	490 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-071	9 U	490 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-121	9 U	490 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-072	12 U	589 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-113	12 U	531 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-122	12 U	589 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-172	12 U	589 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-072	12 U	589 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-113	12 U	531 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-114	12 U	531 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-122	12 U	589 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-172	12 U	589 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-073	16 U	709 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-115	16 U	709 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-123	16 U	709 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-173	16 U	709 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-073	16 U	709 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-115	16 U	709 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-116	16 U	709 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-123	16 U	709 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-173	16 U	709 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-074	20 U	945 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-117	20 U	887 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-124	20 U	945 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-174	20 U	945 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-074	20 U	945 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-117	20 U	887 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-118	20 U	887 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-124	20 U	945 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-174	20 U	945 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-075	25 U	1167 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-119	25 U	1109 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-125	25 U	1167 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-130	25 U	1109 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-175	25 U	1167 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-076	34 U	1567 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-126	34 U	1567 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-131	34 U	1509 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-132	34 U	1509 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-176	34 U	1567 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-077	38 U	1745 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-127	38 U	1745 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-133	38 U	1687 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-134	38 U	1687 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-177	38 U	1745 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto
26230-078	43 U	1967 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-128	43 U	1967 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-135	43 U	1909 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-136	43 U	1909 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-178	43 U	1967 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
25230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-079	47 U	2145 mm	500 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-129	47 U	2145 mm	600 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-137	47 U	2087 mm	900 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-138	47 U	2087 mm	1000 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
26230-179	47 U	2145 mm	800 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo
25230-070	Panel lateral
25230-120	Panel lateral

Número de catálogo	Tipo
26230-070	Panel lateral
26230-120	Panel lateral
25230-071	Panel lateral
25230-121	Panel lateral
26230-071	Panel lateral
26230-121	Panel lateral
25230-072	Panel lateral
25230-113	Panel lateral
25230-114	Panel lateral
25230-122	Panel lateral
25230-172	Panel lateral
26230-072	Panel lateral
26230-113	Panel lateral
26230-114	Panel lateral
26230-122	Panel lateral
26230-172	Panel lateral
25230-073	Panel lateral
25230-115	Panel lateral

Número de catálogo	Tipo
25230-116	Panel lateral
25230-123	Panel lateral
25230-173	Panel lateral
26230-073	Panel lateral
26230-115	Panel lateral
26230-116	Panel lateral
26230-123	Panel lateral
26230-173	Panel lateral
25230-074	Panel lateral
25230-117	Panel lateral
25230-118	Panel lateral
25230-124	Panel lateral
25230-174	Panel lateral
26230-074	Panel lateral
26230-117	Panel lateral
26230-118	Panel lateral
26230-124	Panel lateral
26230-174	Panel lateral

Número de catálogo	Tipo
25230-075	Panel lateral
25230-119	Panel lateral
25230-125	Panel lateral
25230-130	Panel lateral
25230-175	Panel lateral
26230-075	Panel lateral
26230-119	Panel lateral
26230-125	Panel lateral
26230-130	Panel lateral
26230-175	Panel lateral
25230-076	Panel lateral
25230-126	Panel lateral
25230-131	Panel lateral
25230-132	Panel lateral
25230-176	Panel lateral
26230-076	Panel lateral
26230-126	Panel lateral
26230-131	Panel lateral

Número de catálogo	Tipo
26230-132	Panel lateral
26230-176	Panel lateral
25230-077	Panel lateral
25230-127	Panel lateral
25230-133	Panel lateral
25230-134	Panel lateral
25230-177	Panel lateral
26230-077	Panel lateral
26230-127	Panel lateral
26230-133	Panel lateral
26230-134	Panel lateral
26230-177	Panel lateral
25230-078	Panel lateral
25230-128	Panel lateral
25230-135	Panel lateral
25230-136	Panel lateral
25230-178	Panel lateral
26230-078	Panel lateral

Número de catálogo	Tipo
26230-128	Panel lateral
26230-135	Panel lateral
26230-136	Panel lateral
26230-178	Panel lateral
25230-079	Panel lateral
25230-129	Panel lateral
25230-137	Panel lateral
25230-138	Panel lateral
25230-179	Panel lateral
26230-079	Panel lateral
26230-129	Panel lateral
26230-137	Panel lateral
26230-138	Panel lateral
26230-179	Panel lateral

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Optionally the quarter-turn fastener can be fitted with a side panel lock.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.