

Prefabricated Gate Jumper Assembly

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Ideal for when nVent ERICO Cadweld connections cannot be made to aluminum pipe or thin-wall steel tube

Jumper conductor is insulated

Stainless steel hardware included

Available in either left or right-hand orientation

ESPECIFICACIONES

Table 1/1


Número de catálogo	Diámetro de abertura fija para poste, nominal	Diámetro de abertura fija para poste, real (Ø1)	Diámetro nominal del bastidor del poste	Diámetro real del bastidor del poste (Ø2)	Tamaño del conductor de puente	Longitud del puente
A238EB2S12LH	2 1/2"	73.20 mm	1 1/4"	42.20 mm	4/0 varados	305 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

"Fixed gate" refers to the pipe on the fence itself, while "post frame" refers to the post on the swinging door.

Left hand orientation shown in diagram.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.