

# Rebar Grounding Clamp, Parallel

## Power Utilities



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø) | Tamaño de la tubería de agua (Ø) | Tamaño de las barras de armado, métrico |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| EK16               | 710355             | 12.7 – 25.4 mm                                        | 12.7 – 25.4 mm                   | 12 – 25 mm                              |



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**