

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Power Utilities

CARACTERÍSTICAS

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Color	Código de color
21630-392	24 U	1200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-393	24 U	1200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-481	24 U	1200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-482	24 U	1200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-394	29 U	1400 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-395	29 U	1400 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-483	29 U	1400 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-484	29 U	1400 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Color	Código de color
21630-396	33 U	1600 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-397	33 U	1600 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-485	33 U	1600 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-486	33 U	1600 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-398	38 U	1800 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-399	38 U	1800 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-487	38 U	1800 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-488	38 U	1800 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-016	42 U	2000 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-017	42 U	2200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-489	42 U	2000 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-490	42 U	2000 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-018	47 U	2000 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-019	47 U	2200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-491	47 U	2200 mm	600 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021
21630-492	47 U	2200 mm	800 mm	Bloqueo de punto único	Gris negro	RAL 7021

Table 2/3

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Material	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo
--------------------	--------------------	---------	----------	------------------	---------------------	------

21630-392	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-393	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-481	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-482	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-394	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-395	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-483	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-484	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-396	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-397	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-485	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-486	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-398	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-399	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-487	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-488	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-016	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-017	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-489	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal

21630-490	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-018	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-019	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-491	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal
21630-492	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Acero, Vidrio	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de cristal

Table 3/3

Número de catálogo	Compatible con
21630-392	Varistar CP
21630-393	Varistar CP
21630-481	Varistar CP
21630-482	Varistar CP
21630-394	Varistar CP
21630-395	Varistar CP
21630-483	Varistar CP
21630-484	Varistar CP
21630-396	Varistar CP
21630-397	Varistar CP
21630-485	Varistar CP
21630-486	Varistar CP
21630-398	Varistar CP

Número de catálogo	Compatible con
21630-399	Varistar CP
21630-487	Varistar CP
21630-488	Varistar CP
21630-016	Varistar CP
21630-017	Varistar CP
21630-489	Varistar CP
21630-490	Varistar CP
21630-018	Varistar CP
21630-019	Varistar CP
21630-491	Varistar CP
21630-492	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.