

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP20

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARACTERÍSTICAS

Steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	De conformidad con
21630-104	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-105	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-106	52 U	2450 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-107	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-108	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-109	52 U	2450 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-432	24 U	1200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-433	24 U	1200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-434	29 U	1400 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-435	29 U	1400 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-436	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-437	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-438	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3
21630-439	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo	Compatible con
21630-104	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-105	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-106	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-107	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-108	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-109	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-432	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-433	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-434	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo	Compatible con
21630-435	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-436	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-437	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-438	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP
21630-439	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete	IP20	Puerta de acero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE