

# Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

## Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

### CARACTERÍSTICAS

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

### ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura  | Anchura | Color      | Código de color | De conformidad con |
|--------------------|-----------------|---------|---------|------------|-----------------|--------------------|
| 21630-171          | 47 U            | 2200 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-210          | 24 U            | 1200 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-211          | 29 U            | 1400 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-212          | 33 U            | 1600 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-213          | 38 U            | 1800 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-214          | 42 U            | 2000 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |
| 21630-215          | 47 U            | 2200 mm | 600 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura  | Anchura | Color      | Código de color | Deconformidad con |
|--------------------|-----------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 21630-216          | 24 U            | 1200 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1       |
| 21630-217          | 29 U            | 1400 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1       |
| 21630-218          | 33 U            | 1600 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1       |
| 21630-219          | 38 U            | 1800 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1       |
| 21630-220          | 42 U            | 2000 mm | 800 mm  | Gris negro | RAL 7021        | IEC 61587-1       |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo de bloqueo     | Material | Tipo de producto   | Grado de protección | Tipo            |
|--------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 21630-171          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-210          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-211          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-212          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-213          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-214          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-215          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-216          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-217          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-218          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |
| 21630-219          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |

| Número de catálogo | Acabado          | Tipo de bloqueo     | Material | Tipo de producto   | Grado de protección | Tipo            |
|--------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 21630-220          | Polvo recubierto | Bloqueo de 3 puntos | Acero    | Puerta de gabinete | IP55                | Puerta de acero |

Table 3/3

| Número de catálogo | Compatible con |
|--------------------|----------------|
| 21630-171          | Varistar CP    |
| 21630-210          | Varistar CP    |
| 21630-211          | Varistar CP    |
| 21630-212          | Varistar CP    |
| 21630-213          | Varistar CP    |
| 21630-214          | Varistar CP    |
| 21630-215          | Varistar CP    |
| 21630-216          | Varistar CP    |
| 21630-217          | Varistar CP    |
| 21630-218          | Varistar CP    |
| 21630-219          | Varistar CP    |
| 21630-220          | Varistar CP    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.