


# RMM3 Remote Temperature Module



nVent RAYCHEM RMM3 is a remote monitoring module providing temperature monitoring capability for NGC controllers and monitoring systems. It accepts up to eight RTDs that measure pipe, vessel, or ambient temperatures. Multiple units communicate with a single controller to provide centralized monitoring of temperatures.

## CARACTERÍSTICAS

Easy to install, program and operate

DIN rail mounted, wide range of configurations

Reliable during long life

## ESPECIFICACIONES

**Input Type:** Temperature Sensor

Table 1/2

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Area Classification | Profundidad | Gland Included | Altura | Input Quantity |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 1244-022749        | RMM3                | Hazardous           | 60 mm       | No             | 75 mm  | 8              |
| 1244-022782        | RMM3-24VDC          | Hazardous           | 60 mm       | No             | 75 mm  | 8              |
| 523420-001         |                     | Hazardous           | 91 mm       | No             | 160 mm | 8              |
| 523420-002         |                     | Hazardous           | 91 mm       | No             | 160 mm | 8              |

Table 2/2

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Tensión nominal | Nominal Voltage Type | Ancho  |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1244-022749        | RMM3                | 115 V, 230 V    | AC                   | 125 mm |

| Número de catálogo | Nombre del artículo | Tensión nominal | Nominal Voltage Type | Ancho  |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 1244-022782        | RMM3-24VDC          | 24 V            | CC                   | 125 mm |
| 523420-001         |                     | 115 V           | AC                   | 260 mm |
| 523420-002         |                     | 24 V            | CC                   | 260 mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Latinoamérica

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**