

Kit de montaje de 19" M6



Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación.

Cuando el kit de montaje de 19" se utiliza con el montaje conductor del panel de 19", las tuercas de la jaula de puesta a tierra no son necesarias.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Kits de montaje para el montaje de componentes de 19" en un gabinete

Para el montaje de paneles frontales, campos de distribución u otros componentes en el marco, soportes deslizantes o miembros de profundidad con recortes cuadrados

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero; ABDOMINALES
Tipo de producto:	Kit de montaje
Tipo:	Kit de montaje
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con	Envío rápido
--------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------	--------------

21100-435	8	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinets de interior, 19" gabinets al aire libre	No
21101-809	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinets de interior, 19" gabinets al aire libre	No
21101-810	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Al aire libre	19" Casos, 19" Wallmount, 19" gabinets de interior, 19" gabinets al aire libre	No
21190-435	32	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Al aire libre	19" Casos, 19" Wallmount, 19" Indoor Cabinets, 19" gabinets al aire libre	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE