

DC Fan

Ventilador axial, 119 mm, con entrada DC. Pieza de repuesto para bandejas de ventilador de 1 U.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ventilador DC axial de 119 mm, con enchufe para cable de conexión

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Compatible con	Anchura	Longitud	Altura	Tensión CC	Flujo de aire
60713-600	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h
20713-242	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
20713-241	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-240	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	19" bandejas de ventilador	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h

Table 2/2

Número de catálogo	Nivel de ruido	Potencia	Presión estática máxima	Temperatura ambiente	Cantidad del paquete	Envío rápido
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1	No
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1	No
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el cable de conexión y la rejilla protectora por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE