


# Die Cast Foot



Los pies de punta del material fundido de aluminio permiten el montaje en la placa inferior de una caja. Disponible con o sin función tip-up. Color RAL 9006 Aluminio Blanco.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El posicionamiento del caso está asegurado por inserciones de goma antideslizantes

Se puede utilizar en lugar de pies estándar

Capacidad de carga: 50 kg por pie, peso máximo de la caja 40 kg

Los agujeros de montaje se proporcionan en la cubierta inferior de los casos

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                                                   |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                                                      |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Pie                                                        |
| <b>Color:</b>                | Plata                                                      |

| Table 1/1          |                      |                 |                   |              |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Código de color | Tipo              | Envío rápido |
| 10603-001          | 1                    | RAL 9006        | Pie, Sin consejos | No           |
| 10603-002          | 1                    | RAL 9006        | Pie, Con Tip-Up   | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiples. El precio es por artículo individual.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE