


Riel Horizontal, Frente, Tipo L-OD, Ligero, Sin Labio, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34560-084



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel	Light x L	Frontier F	Heavy x H	Bagged x H
Horizontal rail					
Light x L	+	+	+	+	+
Frontier F	+	+	+	+	+
Heavy x H	+	+	+	+	+
Bagged x H	+	+	+	+	+

El riel horizontal sin labio permite el uso de configuraciones como un panel frontal de 6 U para un subrack que se divide en 2 x 3 U.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación detrás del panel frontal de ancho completo

< 28 HP para no imprimir

Sin labio (L-OD)

Extrusión de aluminio, acabado anodizado, superficie de contacto conductora

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Acabado: Anodizado

Longitud: 431.8mm

Material: Aluminio

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO

Tipo de producto: Carril horizontal

Tipo: Luz, OD

Compatible con: Subpistas; Casos

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE