nVent | SCHROFF

We connect and protect

EuropacPRO 19" Subrack Kit para conector DIN, carril deslizante, blindaje de reacondicionamiento

Suback no blindado para montaje en conector DIN EN 60603-2 , Subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el suback dentro de un gabinete.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

- Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte de 19" con muesca para montaje de carril deslizante
- Carga instalada hasta 11 kg
- Subrack se puede utilizar con carriles deslizantes
- Rieles horizontales, traseros, para montaje de conector (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Inserto roscado preinstalado

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	11kg
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis

Table 1/3						
Número de catálogo	**Altura del rack**	**Fondo**	**Cantidad del paquete**	**Para montaje**	**Profundidad de la placa**	**Tipo de junta EMC**
24553-192	3U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable
24553-193	3U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable
24553-194	3U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable
24553-492	6U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable
24553-493	6U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable
24553-494	6U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable

Table 2/3						
Número de catálogo	**Mango incluido**	**Montaje**	**De conformidad con**	**Acabado**	**Material**	**Ancho del rack**
24553-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24553-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP

Table 3/3	
Número de catálogo	**Envío rápido**
24553-192	No

Número de catálogo	Envío rápido
24553-193	No
24553-194	No
24553-492	No
24553-493	No
24553-494	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.