



Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal



El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir la sección de 1 U en una caja PropacPRO de 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) y EuropacPRO 4 U. El panel se ensamblará a los insertos roscados de los rieles horizontales.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montajes sobre rieles horizontales (superior, inferior)

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Familia de productos:	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal


Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura (H)	Ancho del rack	Anchura (W)	Fondo (D)	Cantidad del paquete
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura (H)	Ancho del rack	Anchura (W)	Fondo (D)	Cantidad del paquete
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1

Table 2/2				
Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Envío rápido
20850-423	Anodizado	Conductivo	No	No
20850-424	Anodizado	Conductivo	No	No
20850-425	Anodizado	Conductivo	No	No
20850-426	Anodizado	Conductivo	No	No

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE