

# Interscale para Mini-ITX, refrigerado por conducción



Caja de factor de forma pequeño con blindaje EMC integrado y refrigeración por conducción para tarjetas MINI-ITX, basada en la innovadora y flexible plataforma interscala nVent SCHROFF.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caso modular que consta de 3 piezas fáciles de montar; cuerpo, cubierta superior y panel frontal

Recorte para el panel de E/S Mini ITX, conector de alimentación (Phoenix Contact, 0710028) e interruptor de alimentación (Schurter, MCS 18 Front)

Protección EMC integrada

Otras dimensiones, formas de recorte o ubicaciones, e impresión de pantalla disponible

La construcción rígida requiere solo cuatro tornillos

Fijación de tacos de montaje a bordo

Color RAL 7016

## ESPECIFICACIONES

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Altura:</b>               | 94mm       |
| <b>Fondo:</b>                | 189mm      |
| <b>Material:</b>             | Aluminio   |
| <b>Tipo:</b>                 | Escritorio |
| <b>Familia de productos:</b> | Interscala |

**Grado de protección:** IP30  
**Código de color:** RAL 7016  
**Tipo de producto:** Caso de factor de forma pequeño

| Table 1/2          |                          |                      |                     |                |                  |         |
|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|
| Número de catálogo | Característica de diseño | Cantidad del paquete | Refrigeración       | Color          | Acabado          | Anchura |
| 14830-005          | Aletas de 10 mm          | 1                    | Conducción enfriada | Gris antracita | Polvo recubierto | 184mm   |
| 14830-006          | Aletas de 20 mm          | 1                    | Conducción enfriada | Gris antracita | Polvo recubierto | 184mm   |

| Table 2/2          |              |
|--------------------|--------------|
| Número de catálogo | Envío rápido |
| 14830-005          | No           |
| 14830-006          | No           |

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo los accesorios de Interscale enumerados son compatibles.

Casos modificados o personalizados a petición.

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**