


Kit básico de chasis MultipacPRO 19"

Tal kit permite al cliente configurar las 3 cubiertas superiores / inferiores diferentes.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para conjuntos no normalizados (1 ... 5 U) y conjuntos estandarizados (1, 2 U) conforme a IEC 60297-3-105

El marco consiste en dos partes laterales y el panel delantero / trasero

Material: Aluminio

Seleccionar otros componentes (Accesorios)

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo:	Configurable
Familia de productos:	MultipacPRO
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)
Tipo de producto:	Subrack/chasis

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Anchura útil	Montaje	De conformidad con	Envío rápido
--------------------	-----------------	-------	--------------	---------	--------------------	--------------

20860-201	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-202	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-203	1U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-210	2U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-231	4U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-211	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-212	2U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-219	3U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-220	3U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-221	3U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-228	4U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-222	3U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-229	4U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-230	4U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No
20860-240	5U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida placa de montaje, cubierta y placa base, manijas, diapositivas telescópicas por separado.

Dimensiones h = altura de montaje transparente = H?8,1 mm, b = ancho de montaje claro = 403 mm.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.