


## Base/zócalo Novastar



Placa base para conductos de cable trasero que cortan para la gestión de cables. La abertura está cubierta con plástico. Accesorio cepillo tira puede construir en.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Carga estática?Capacidad de carga 400 kg

Pies ajustables, altura 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Conductos de cable 110 x 76 mm

Incluye GND/puesta a tierra

ESPECIFICACIONES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Altura:           | 45mm                        |
| Tipo de producto: | Gabinete / base de bastidor |
| Material:         | Acero                       |

| Table 1/2          |         |        |                      |            |                 |                  |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
| 27230-070          | 553mm   | 500mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-080          | 1000mm  | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-076          | 900mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-072          | 553mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 27230-071          | 553mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |

| Table 2/2          |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| Número de catálogo | Tipo           | Envío rápido |
| 27230-070          | Zócalo de base | No           |
| 27230-080          | Zócalo de base | No           |
| 27230-076          | Zócalo de base | No           |
| 27230-072          | Zócalo de base | No           |
| 27230-071          | Zócalo de base | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene la tira de cepillo por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.