

# Panel frontal de Mezzanine de PMC, sin tratar, con blindaje EMC



El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC. Disponible en diferentes tratamientos. Para junta O-ring EMC.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC

EMC blindaje con junta tórica conductora

## ESPECIFICACIONES

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal           |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal sin mango |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | Sí                      |

Table 1/3

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tipo de accesorio | Montaje               | Tipo de junta EMC | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 20835-598          | 1                    | Panel frontal     | Atornillado delantero | Anillo tórico     | Anodizado       | Conductivo      |
| 20835-889          | 1                    | Panel frontal     | Atornillado delantero | Anillo tórico     | Anodizado       | Conductivo      |

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tipo de accesorio | Montaje               | Tipo de junta EMC | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 20835-890          | 1                    |                   | Atornillado delantero |                   |                 |                 |
| 20835-922          | 1                    |                   | Atornillado delantero |                   | Cromo plateado  | Cromo plateado  |
| 20835-923          | 1                    |                   | Atornillado delantero |                   | Cromo plateado  | Cromo plateado  |
| 20835-893          | 10                   |                   | Atornillado delantero |                   | Cromo plateado  | Cromo plateado  |
| 20835-924          | 10                   |                   | Atornillado delantero |                   | Cromo plateado  | Cromo plateado  |
| 20835-928          | 10                   |                   | Atornillado delantero |                   | Anodizado       | Conductivo      |

Table 2/3

| Número de catálogo | Bordes tratados | De conformidad con              | Fondo | Acabado   | Altura | Material |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 20835-598          | No              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 | 2.5mm | Anodizado | 74mm   | Aluminio |
| 20835-889          | No              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 | 2.5mm | Anodizado | 74mm   | Aluminio |
| 20835-890          | No              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |
| 20835-922          | Sí              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |
| 20835-923          | Sí              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |
| 20835-893          | Sí              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |
| 20835-924          | Sí              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |
| 20835-928          | No              | PMC<br>MEZZANINE,<br>IEEE P1386 |       |           | 74mm   | Zinc     |

Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura | Envío rápido |
|--------------------|---------|--------------|
| 20835-598          | 12.7mm  | No           |
| 20835-889          | 12.7mm  | No           |
| 20835-890          | 12.7mm  | No           |
| 20835-922          | 12.7mm  | No           |
| 20835-923          | 12.7mm  | No           |
| 20835-893          | 12.7mm  | No           |
| 20835-924          | 12.7mm  | No           |
| 20835-928          | 12.7mm  | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**