


# PropacPRO Tip-Up Mango



Manija de transporte de punta.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga 20 kg

Se puede bloquear en incrementos de 30°

Con barra de transporte recubierta de polvo

El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio

## ESPECIFICACIONES

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio; Aleación de zinc |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Maneja                     |
| <b>Familia de productos:</b> | PropacPRO                  |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
| 24576-071          | 42HP           | 1                    | Mango de punta | No           |
| 24576-073          | 84HP           | 1                    | Mango de punta | No           |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Envío rápido |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|
| 24576-072          | 63HP           | 1                    | Mango de punta | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para encajar la manija de transporte de punta, los agujeros deben perforarse en el panel lateral.

Por favor, seleccione los casos preconfigurados PropacPRO con agujeros para la manija de transporte de punta.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE