

RatiopacPRO 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable con asas



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona soportes de montaje y manijas para el montaje en un rack de 19".

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuches para montaje individual con componentes estándar de 19" o montaje interno específico, por ejemplo, con placa de montaje

Diseñado para manijas de inserción/extractor de acuerdo con IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 para aplicaciones CompactPCI y VME64x

Versión con soportes de montaje de 19" con manijas delanteras

Blindaje EMC retroadaptable

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Sin tornillos visibles; piezas de revestimiento desmontables sin herramientas

Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	84HP
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Familia de productos: RatiopacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24572-620	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-623	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-624	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-625	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-626	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-630	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-633	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-634	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-635	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-636	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24572-640	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-643	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-644	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-645	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-646	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-660	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-663	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-664	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-665	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales
24572-666	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje con manijas, Rieles horizontales

Table 2/3

Número de catálogo	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24572-620	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-623	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-624	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-625	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-626	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	88.1mm	Aluminio	IP20
24572-630	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24572-633	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24572-634	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24572-635	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24572-636	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	132.6mm	Aluminio	IP20
24572-640	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-643	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-644	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-645	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24572-646	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24572-660	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24572-663	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24572-664	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24572-665	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20
24572-666	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	265.9mm	Aluminio	IP20

Table 3/3

Número de catálogo	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24572-620	25kg	448.9mm	No
24572-623	25kg	448.9mm	No
24572-624	25kg	448.9mm	No

Número de catálogo	Carga estática	Anchura	Envío rápido
24572-625	25kg	448.9mm	No
24572-626	25kg	448.9mm	No
24572-630	25kg	448.9mm	No
24572-633	25kg	448.9mm	No
24572-634	25kg	448.9mm	No
24572-635	25kg	448.9mm	No
24572-636	25kg	448.9mm	No
24572-640	25kg	448.9mm	No
24572-643	25kg	448.9mm	No
24572-644	25kg	448.9mm	No
24572-645	25kg	448.9mm	No
24572-646	25kg	448.9mm	No
24572-660	25kg	448.9mm	No
24572-663	25kg	448.9mm	No
24572-664	25kg	448.9mm	No
24572-665	25kg	448.9mm	No
24572-666	25kg	448.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

- Modificaciones (colores o tamaños especiales).
- Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).
- Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE