


Mangas para M2.5

La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La manga guía el tornillo del collar al sujetar el panel frontal

La manga se inserta en el agujero alargado del panel frontal

ESPECIFICACIONES

Compatible con: Paneles frontales

Tipo de producto: Manga

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Cantidad del paquete	Código de color	Fondo (D)
21100-886	Latón	Top Coat orgánico		100		4.4mm
21100-662	Acero inoxidable			100		4.4mm
21100-660	Latón	Niquelado		100		4.4mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Color	Cantidad del paquete	Código de color	Fondo (D)
21100-591	Poliamida 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Poliamida 6		Pebble Grey	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Latón	Niquelado		10		
21100-661	Acero inoxidable			10		
21100-885	Latón			10		


Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Grado de inflamabilidad	Envío rápido
21100-886	6mm	8mm		No
21100-662	6mm	8mm		No
21100-660	6mm	8mm		No
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-659				No
21100-661				No
21100-885				No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las mangas metálicas en los paneles delanteros parciales deben presionarse.

Todas las mangas se pueden utilizar para el panel frontal > 2 HP.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE