


## Varistar CP Mobile Base/zócalo



Base móvil/zócalo para hacer un gabinete móvil.

### CARACTERÍSTICAS

Cubiertas, st, 1,5 mm

Capacidad de carga en ruedas 400 kg, en pies ajustables 1600 kg

Soporte, st, 3 mm

Color RAL 7021

Altura del zócalo H = 103 mm, con pies ajustables de 126 a 134 mm

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete / base de bastidor

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          |
|--------------------|---------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------------|
| 21630-655          | 600mm   | 600mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-656          | 600mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-657          | 600mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-658          | 600mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-661          | 800mm   | 600mm  | 1                    |            |                 | Polvo recubierto |
| 21630-662          | 800mm   | 800mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-663          | 800mm   | 900mm  | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |
| 21630-664          | 800mm   | 1000mm | 1                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo                  | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 21630-655          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-656          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-657          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-658          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-661          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-662          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-663          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |
| 21630-664          | Zócalo de base, móvil | Varistar CP    | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE