

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo de 1 punto



Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de un solo punto.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero perforada con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

Cubierta de cerradura de llave

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-507	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-408	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-508	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-409	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-509	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-410	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-510	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-411	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-511	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-412	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-512	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-413	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-513	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-414	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-514	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-415	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-515	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-006	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-516	42U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-013	42U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-517	47U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-007	47U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-518	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-014	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-008	52U	2450mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-015	52U	2450mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Puerta de acero, perforada	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE