

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	Tamaño de taladro (HS)
SLK15L1AB	196500	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	Tamaño de taladro (HS)
SLK15L2AB	196501	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L3AB	196502	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L3AB	196530	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L10AB	196716	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L7AB	196728	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene	3 mm	7m	22.6 mm	7.1 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L1AB	196500	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2AB	196501	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3AB	196502	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5AB	196503	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2AB	196529	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK2L3AB	196530	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5AB	196531	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10AB	196716	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5AB	196715	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L7AB	196728	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
SLK15L1AB	196500	ITB, UL, cUL
SLK15L2AB	196501	ITB, UL, cUL
SLK15L3AB	196502	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	ITB, UL, cUL
SLK2L2AB	196529	ITB, UL, cUL
SLK2L3AB	196530	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531	ITB, UL, cUL
SLK3L10AB	196716	
SLK3L5AB	196715	
SLK3L7AB	196728	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

