

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH &Co. KG

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Diámetro de broca:	6mm
Profundidad de taladro:	31mm
Profundidad de incrustación:	25 mm Min
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Polipropileno; Aleación de zinc

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)
SLK3L5WA6	196725	3 mm	5m	63.5mm	62 mm	24 mm
SLK15L1WA6	196670	1.5 mm	1m	63.5mm	55 mm	19 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)
SLK2L5WA6	196736	2 mm	5m	63.5mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L5WA6	196673	1.5 mm	5m	63.5mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK3L2WA6	196723	3 mm	2m	63.5mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK3L5WA6	196725	16 mm	90 ° Max	800N
SLK15L1WA6	196670	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L5WA6	196736	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L5WA6	196673	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK3L2WA6	196723	16 mm	90 ° Max	800N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

