


# nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01                                   |
| <b>Acabado:</b>                               | Electro galvanizado                    |
| <b>Material:</b>                              | Acero; Aleación de zinc; Polipropileno |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS                        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A     | B    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| SLK15Y500L3        | 196528             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.5m                                 | 39 mm | 5 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | Longitud "Y" del cable de acero (YL) | A     | B    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| SLK15Y300L3        | 196527             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm |
| SLK15Y500L3R2      | 196655             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.5m                                 | 39 mm | 5 mm |
| SLK15Y300L5        |                    | 1.5 mm                      | 5m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm |
| SLK15Y300L3R2      | 196648             | 1.5 mm                      | 3m                          | 0.3m                                 | 39 mm | 5 mm |
| SLK2Y300L7         | 196556             | 2 mm                        | 7m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y300L3         | 196553             | 2 mm                        | 3m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y300L5         | 196555             | 2 mm                        | 5m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y300L10        | 196557             | 2 mm                        | 10m                         | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y300L2         | 196552             | 2 mm                        | 2m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y300L3R2       | 196638             | 2 mm                        | 3m                          | 0.3m                                 | 42 mm | 8 mm |
| SLK2Y500L3         | 196554             | 2 mm                        | 3m                          | 0.5m                                 | 42 mm | 8 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------|
| SLK15Y500L3        | 196528             | 195N           |
| SLK15Y300L3        | 196527             | 195N           |
| SLK15Y500L3R2      | 196655             | 195N           |
| SLK15Y300L5        |                    | 195N           |
| SLK15Y300L3R2      | 196648             | 195N           |

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------|
| SLK2Y300L7         | 196556             | 440N           |
| SLK2Y300L3         | 196553             | 440N           |
| SLK2Y300L5         | 196555             | 440N           |
| SLK2Y300L10        | 196557             | 440N           |
| SLK2Y300L2         | 196552             | 440N           |
| SLK2Y300L3R2       | 196638             | 440N           |
| SLK2Y500L3         | 196554             | 440N           |


**Espesor (T):** 12.5 mm

**Anchura (W):** 19 mm

**Altura (H):** 55 mm

**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

